


Hop-Up Droit

HUI



Sac de transport à roulettes inclus



Recommandé avec :



Halogène gris PS1000-103E
Halogène noir PS1000-203E
+ kit de fixation HUILF



Pieds stabilisateurs
ES508
(à partir d'une structure 3x3)



Connecteurs



Fixation du visuel par velcro



Molette de réglage




Hop-Up sans retours

Avantages

- Montage et démontage rapides : visuel textile prémonté qui reste en place lorsque la structure est repliée.
- Disponible en 5 formats standards ou sur mesure à la demande
- Sac de transport à roulettes inclus
- Réglage de la verticalité à l'aide de petites molettes

Composition et Finitions

- En option : spots, pieds stabilisateurs



Réf.	Désignation	Dimensions de la structure	Dimensions du visuel avec retours*	Dimensions du visuel sans retours*	Poids Structure + sac	Poids Coils
HUI3X1	3x1 carrés	2260(h) x 790(l) x 300(p) mm	2290(h) x 1520(l) mm	2290(h) x 820(l) mm	4,4 kg	6 kg
HUI3X1-DS	3x1 carrés recto/verso	2260(h) x 1420(l) x 300(p) mm	2290(h) x 1420(l) mm + 2290(h) x 820(l) mm	2290(h) x 820(l) mm	6,2 kg	7,8 kg
HUI3X2	3x2 carrés	2260(h) x 1525(l) x 300(p) mm	2290(h) x 2155(l) mm	2290(h) x 1530(l) mm	8 kg	9,4 kg
HUI3X2-DS	3x2 carrés recto/verso	2260(h) x 2260(l) x 300(p) mm	2290(h) x 2155(l) mm + 2290(h) x 1530(l) mm	2290(h) x 1530(l) mm	10,4 kg	11,6 kg
HUI3X3	3x3 carrés	2260(h) x 2260(l) x 300(p) mm	2290(h) x 2990(l) mm	2290(h) x 2280(l) mm	11,4 kg	13,8 kg
HUI3X3-DS	3x3 carrés recto/verso	2260(h) x 2995(l) x 300(p) mm	2290(h) x 2890(l) mm + 2290(h) x 2280(l) mm	2290(h) x 2280(l) mm		
HUI3X4	3x4 carrés	2260(h) x 2995(l) x 300(p) mm	2290(h) x 3695(l) mm	2290(h) x 3000(l) mm		
HUI3X4-DS	3x4 carrés recto/verso	2260(h) x 3730(l) x 300(p) mm	2290(h) x 3595(l) mm + 2290(h) x 3000(l) mm	2290(h) x 3000(l) mm		
HUI3X5	3x5 carrés	2260(h) x 3730(l) x 300(p) mm	2290(h) x 4465(l) mm	2290(h) x 3760(l) mm		
HUI3X5-DS	3x5 carrés recto/verso		2290(h) x 4365(l) mm + 2290(h) x 3760(l) mm			

*Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif veuillez vous référer au gabarit avant impression.

Hop-Up Droit

HUI3X


- Étapes de montage



Visuel fixé sur la structure



4



Emboîtez chaque connecteur



Fixez les retours du visuel sur les velcros



- Conseils d'utilisation


Pour éviter toute rupture des connecteurs, veuillez à prendre les précautions suivantes :



Ne pas coincer les connecteurs dans la sangle



Ne pas soulever la structure par les connecteurs mais par le cadre



Assurez-vous que l'ensemble des connecteurs soient bien emboîtés